

AFアルマステインは木目を鮮明に出し、一液型でワイピングステインとして、又は各種塗料に混合して塗膜着色用ステインとして多目的に使用できる染料系万能着色剤です。

**コードNo  
品名**

15ライン AFアルマステイン

**色の種類**

15-01 1 ブラック(青味) 15-02 2 ブラック(墨) 15-03 ブルー  
15-04 レッド 15-05 1 オレンジ(黄味) 15-06 2 オレンジ(赤味)  
15-08 バイオレット 15-11 ナスコン 15-13 1 ウォールナット  
15-14 2 ウォールナット 15-15 3 ウォールナット 15-16 1 マホガニー  
15-17 2 マホガニー 15-18 1 ブラウン 15-19 2 ブラウン  
15-20 1 オーク 15-21 2 オーク 15-21 チーク 15-23 グリーン  
15-24 オリーブ 15-31 1 ブラックコンク 15-32 2 ブラックコンク  
15-34 レッドコンク 15-35 1 オレンジコンク 15-36 2 オレンジコンク  
15-37 エローコンク

**系 統**

染料系万能着色剤

**用 途**

一般木工、家具用

**使用方法**

1. 素地着色の場合、82-917 ラッカーシンナー又は、82-932 AFウレタンシンナー等で希釈し、刷毛又はスプレーにて素地着色として使用します。刷毛、ワイピング、ディッピング着色する場合はウレタンノンブラで希釈して下さい。
2. アルマステインを塗料中に混合する場合は10%以下の範囲で混合して下さい。

**乾燥時間**

82-932 ウレタンシンナーで希釈して素地着色として使用した場合。1.0時間(20 )

**使用上の注意**

- (1) 素材の種類、吸い込み程度、塗装条件などによって色の差異が生ずる事がありますので、試し塗りをして色を確認して下さい。
- (2) 塗料に混合する場合には10%以下にして下さい。
- (3) ポリエステル塗料、ラック系塗料、ウレタンフロアーFには混合できません。
- (4) アミノアルキド樹脂塗料には15-05 1 オレンジは使用しないで下さい。
- (5) 水、アルコール、塗料用シンナーには溶解しません。
- (6) UV塗料に使用すると変色、退色をおこします。
- (7) 使用前に必ず良く振って下さい。
- (8) 危険物有害情報については製品安全データシート(MSDS)を参照して下さい。